

## VCI-Zirkulationszubehör (ohne Pumpe) zur Anbindung an eine Zirkulationsleitung



### Lieferumfang

vorgefertigtes CU Rohr 15 mm Ø mit Steck- und Schraubanschluss G1/2.



Nur in Verbindung mit einer bauseits zu stellenden Zirkulationspumpe (Temperatur und zeitgesteuert, Anschlussdurchmesser 1/2", max. 500 mbar und 500 l/h) einsetzbar. Zum Beispiel: LAING E1-15/700 BR U/W, LAING S1-13/100 BR U/W oder GRUNDFOS UP 20-14 BXUT.

VCI-Zirkulationszubehör (ohne Pumpe) zur Anbindung an eine Zirkulationsleitung

0020057235