



**Finden Sie die richtige Größe für das perfekte Skin Your Personality Schutzhemd **DBiWare**.**  
**Find the right size for the perfect skin your personality protective equipment.**

**WICHTIGKEIT:** Sie können nicht die Größe wählen, die Sie tragen möchten, sondern die Größe, die Sie **haben**! (Importance: You can't choose the size you want to wear, but the size you **have**!)



**A** **Brustgröße** / **Chest size** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Brustgröße / Chest size: Maßung des Brustkorbs (mit dem Maßband um das Brustkorb mit den Schultern) / Chest size: Measurement of the ribcage (with the measuring tape around the ribcage with the shoulders)  
 Brustgröße / Chest size: entspricht der Breite, die das Schutzhemd über den Schultern hinweg über das Brustkorb mit den Schultern hinweg umschließt / Chest size: corresponds to the width that the protective shirt wraps around the ribcage with the shoulders over the shoulders

**B** **Handgelenk** / **Wrist** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Handgelenk / Wrist: Maßung des Handgelenks (mit dem Maßband um das Handgelenk mit den Fingern) / Wrist: Measurement of the wrist (with the measuring tape around the wrist with the fingers)  
 Handgelenk / Wrist: entspricht der Breite, die das Schutzhemd über den Handgelenk hinweg umschließt / Wrist: corresponds to the width that the protective shirt wraps around the wrist over the wrist

**C** **Handgröße** / **Hand size** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Handgröße / Hand size: Maßung der Hand (mit dem Maßband um die Hand mit den Fingern) / Hand size: Measurement of the hand (with the measuring tape around the hand with the fingers)  
 Handgröße / Hand size: entspricht der Breite, die das Schutzhemd über die Hand hinweg umschließt / Hand size: corresponds to the width that the protective shirt wraps around the hand over the hand

**D** **Handlänge** / **Hand length** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Handlänge / Hand length: Maßung der Hand (mit dem Maßband von der Handgelenk bis zum Fingerspitzen) / Hand length: Measurement of the hand (with the measuring tape from the wrist to the fingertips)  
 Handlänge / Hand length: entspricht der Länge, die das Schutzhemd über die Hand hinweg umschließt / Hand length: corresponds to the length that the protective shirt wraps around the hand over the hand

**E** **Ärmellänge** / **Sleeve length** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Ärmellänge / Sleeve length: Maßung des Ärmels (mit dem Maßband von der Handgelenk bis zum Ärmelspitzen) / Sleeve length: Measurement of the sleeve (with the measuring tape from the wrist to the sleeve tip)  
 Ärmellänge / Sleeve length: entspricht der Länge, die das Schutzhemd über den Ärmel hinweg umschließt / Sleeve length: corresponds to the length that the protective shirt wraps around the sleeve over the sleeve

**F** **Schulterbreite** / **Shoulder width** – **Größe wählen** / **Choose size**  
 Schulterbreite / Shoulder width: Maßung der Schulter (mit dem Maßband von der Schulterknochen bis zum Schulterknochen) / Shoulder width: Measurement of the shoulder (with the measuring tape from the shoulder bone to the shoulder bone)  
 Schulterbreite / Shoulder width: entspricht der Breite, die das Schutzhemd über die Schulter hinweg umschließt / Shoulder width: corresponds to the width that the protective shirt wraps around the shoulder over the shoulder

**DBiWare Classic – Jacket and hose / Jacket and trousers**      **DBiWare ArcClassic – Mantel / Coat**

**Größen – Measurements (cm) – Jacket and hose**

|                                 | XS   | S    | M    | L    | XL   | XXL  | XXXL | XXIV | XXV  | XXVI | XXVII | XXVIII |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| Brustgröße / Chest size         | 100  | 105  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150   | 155    |
| Handgelenk / Wrist              | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Handgröße / Hand size           | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Handlänge / Hand length         | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Ärmellänge / Sleeve length      | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 | 32   | 32,5  | 33     |
| Schulterbreite / Shoulder width | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5  | 48,5   |

**Größen – Measurements (cm) – Jacket and trousers**

|                                 | XS   | S    | M    | L    | XL   | XXL  | XXXL | XXIV | XXV  | XXVI | XXVII | XXVIII |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| Brustgröße / Chest size         | 100  | 105  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150   | 155    |
| Handgelenk / Wrist              | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Handgröße / Hand size           | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Handlänge / Hand length         | 17,5 | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5  | 23     |
| Ärmellänge / Sleeve length      | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 | 32   | 32,5  | 33     |
| Schulterbreite / Shoulder width | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5  | 48,5   |

| Typ                                                                                              | APT 56                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                                         | 785 784                                                              |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)                                    | APC 2                                                                |
| Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LP</sub> )                                       | 320 kJ                                                               |
| Erweiterte Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LP</sub> ) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ                                                               |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                                                                | 29,2 cal / cm²                                                       |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                                          | PPE 3                                                                |
| Größe (International)                                                                            | 56 (XXL)                                                             |
| Material außen                                                                                   | <b>Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar</b> |
| Material innen                                                                                   | <b>100% Baumwolle</b>                                                |
| Material Nähfaden                                                                                | <b>100% Kevlar</b>                                                   |
| Norm                                                                                             | IEC 61482-2, EN ISO 14116                                            |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 1.729 kg/st   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 42031000      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364149564 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit einer speziellen Leder-Trockenreinigung. Informationen dazu unter [www.dehn.com](http://www.dehn.com).