

APJ 48 (785 770)



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Größentabelle - So können Sie richtig Maßnehmen! / **Personal fitting - How to take your measurements!** (cm)

A Körpergröße ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen.
Brustweite unterhalb der Achseln, am Brustknopf (mit Brusttasche) messen.
Brustumfang unterhalb der Achseln, über der dicksten Stelle der Brust messen.
Chenstrennmessung messen unter dem Arm, unterhalb der Brusttasche.
Brustumfang messen unter dem Arm, unterhalb der Brusttasche.
Handlänge messen vom Handgelenk bis zum Mittelfinger.
Ärmellänge messen vom Schultergelenk bis zum Handgelenk.
Ärmellänge messen vom Schultergelenk bis zum Handgelenk.
Ärmellänge messen vom Schultergelenk bis zum Handgelenk.

DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers **DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat**

Größe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Körpergröße / Body height	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Brustweite / Chest width	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
Brustumfang / Chest measurement	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
Chenstrennmessung / Waist measurement	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
Brustumfang / Chest measurement	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
Ärmellänge / Sleeve length	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101
Ärmellänge / Sleeve length	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5

Maßbild APJ 48

- Stützender Stehkragen
- Funktionelle Taschen am Arm
- Mit Klett- und Reißverschluss

Typ	APJ 48
Art.-Nr.	785 770
Störlichtbogenenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig)	Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Größe (International)	48 (S)
Material außen	Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen	100% Baumwolle
Material Nähfaden	100% Kevlar
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 14116

Stammdaten	
Nettogewicht	1.861 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364149458
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit einer speziellen Leder-Trockenreinigung. Informationen dazu unter www.dehn.de.